



Forbindelseskabel med stik

ASTGH050MSS0002H05

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 42

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med stik

ASTGH050MSS0002H05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
WH =	hvid
YE =	gul