


Konfektionerbare stik

SSTGF040MSSFKPG



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 DC

Udgange

Elektrisk design

PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

11,2

Dimensioner

[mm]

12 x 12 x 50

Materiale

PA

Indstøbt-emne materiale

PA

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Konfektionerbare stik


SSTGF040MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: 0,14...0,5 mm²; Ledningskappe: Ø 3,5...5 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

