

## Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002H03STGF030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



| Applikation               |      |                                                |
|---------------------------|------|------------------------------------------------|
| Special funktion          |      | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri               |      | ja                                             |
| Elektriske Data           |      |                                                |
| Driftspænding             | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                              |
| Kapslingsklasse           |      | III                                            |
| Max strømbelastning total | [A]  | 3                                              |
| Omgivende forhold         |      |                                                |
| Omgivelsestemperatur      | [°C] | -25...85                                       |
| Kapslingsklasse           |      | IP 68                                          |
| Mekaniske data            |      |                                                |
| Materiale                 |      | PUR                                            |
| Indstøbt-emne materiale   |      | PUR                                            |
| Materiale - omløber       |      | Messing, forniklet                             |
| Bemærkning                |      |                                                |
| Emballage-enheder         |      | 1 stk.                                         |



## Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002H03STGF030MSS

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrisk tilslutning

#### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

