




Forbindelseskabel

VDOG F030MSS0002H03STGF040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

erstatte af: EVC308



Applikation	
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	3
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 68
Mekaniske data	
Materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet / Messing, forniklet
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik	

Stik: 1 x M8, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm

E11268



Forbindelseskabel


VDOGF030MSS0002H03STGF040MSS



Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Artiklen er udgået - arkiv informationer

erstattes af: EVC308