


E11273



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGR040PLS0002H



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

9,6...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...85

Kapslingsklasse

IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vægt

[g]

106,5

Dimensioner

[mm]

30 x 30 x 68

Materiale

Hytrel G-4774

Indstøbt-emne materiale

Hytrel G-4774

Materiale - omløber

Hytrel G-4774

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGR040PLS0002H

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort; 4 x 0,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x bajonet, lige; Støbt hus: Hytrel G-4774; Låsning: Hytrel G-4774



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
GN =	sort
VT =	grøn
YE =	violet
	gul