


Indbygningssstik

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 45 AC / < 70 DC
---------------	-----	-------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	19,6
Monterings gevind		M20
Materiale		Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet





Indbygningssik

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid