


## Forbindelseskabel med stik

ASTGH030VAS0001A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC076

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Applikation

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Special funktion | Silikonefri |
| Siliconefri      | ja          |

## Elektriske Data

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|-------------------|---------------------|

## Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
| Kapslingsklasse           | IP 67    |

## Mekaniske data

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Dimensioner [mm]        | 15 x 15 x 41,5               |
| Materiale               | PVC                          |
| Indstøbt-emne materiale | PVC                          |
| Materiale - omløber     | rustfri stål (1.4404 / 316L) |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|



## Forbindelseskabel med stik

ASTGH030VAS0001A03

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



### Tilslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =                    Ledningsfarver :  
BN =                    sort  
BU =                    brun  
                            blå