


E11315



Indbygningsstik

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 125 AC/DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	27,3
Dimensioner	[mm]	18 x 18 x 19
Monterings gevind		M20
Materiale		Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Indbygningsstik


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: ...0,6 Nm; gevind M20 tilspændingsmoment: ...2 Nm



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
WH =	hvid
YE =	gul