



Forbindelseskabel

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



| Applikation                   |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Special funktion              | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri                   | ja                                 |
| Elektriske Data               |                                    |
| Driftspænding [V]             | < 60 AC / < 75 DC                  |
| Kapslingsklasse               | III                                |
| Max strømbelastning total [A] | 3                                  |
| Omgivende forhold             |                                    |
| Omgivelsestemperatur [°C]     | -25...85                           |
| Kapslingsklasse               | IP 68                              |
| Mekaniske data                |                                    |
| Materiale                     | PUR                                |
| Indstøbt-emne materiale       | PUR                                |
| Materiale - omløber           | Messing, forniklet                 |
| Bemærkning                    |                                    |
| Emballage-enheder             | 1 stk.                             |



## Forbindelseskabel

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR, sort, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm

