


Forbindelseskabel

VDOG040MSS00,3H04STGF040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC310

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Kapslingsklasse

III

Max strømbelastning total

[A]

3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Materiale

PUR

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Forbindelseskabel

VDOG040MSS00,3H04STGF040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm

