


Forbindelseskabel

VDOG040MSS0005H04STGF040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	3
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 68
Mekaniske data	
Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.



Forbindelseskabel

VDOGF040MSS0005H04STGF040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm

