




## Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0005H04STGF040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	3
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 68
Mekaniske data	
Materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet / Messing, forniklet
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik	
Stik: 1 x M8, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm	

# E11370



## Forbindelseskabel


VDOAH040MSS0005H04STGF040MSS



### Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Artiklen er udgået - arkiv informationer