


## Forbindelseskabel

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Applikation

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri      | ja                                             |

## Elektriske Data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Driftspænding [V]             | 10...30 DC |
| Kapslingsklasse               | III        |
| Max strømbelastning total [A] | 3          |

## Udgange

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
| Kapslingsklasse           | IP 68    |

## Mekaniske data

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Materiale               | PUR                |
| Indstøbt-emne materiale | PUR                |
| Materiale - omløber     | Messing, forniklet |

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Display | udgangs status | 2 x LED, gul  |
|         | Drift          | 1 x LED, grøn |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|



## Forbindelseskabel


VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



### Elektrisk tilslutning

#### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

