

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0002K08

for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede.
venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).



Applikation		
Special funktion		afskærmet ledning
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	2
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	181,3
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0002K08

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, sort, afskærmet; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 1...1,5 Nm; Skærmet tilslutningsledning: afskærmet



Tilslutning



Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2

Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violet
WH =	hvid
screen =	Skærm