


E12405



Y-Forbindelseskabel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A input kabel grå
C - B octavis kabel sort




Applikation		
Special funktion		Halogenfri
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	65
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Antal porte på splitterboks		2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Y-Forbindelseskabel


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Kabel: 0,25 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Stik: 2 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

