


E12424



Ethernet forbindelseskabel

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter; afskærmet ledning
Udførelse		Ethernet kabel, D-kodet
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	1342
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Ethernet forbindelseskabel

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, PVC, grøn, afskærmet; 4 x 0,34 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet

