




Forbindelseskabel

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS



Applikation		
Special funktion	guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde	
Udførelse	effekt kabel, T-kodet	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 DC
Max strømbelastning total	[A]	12
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	1077,5
Dimensioner	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiale	PUR	
Indstøbt-emne materiale	PUR	
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	bøjningsradius ved fast installation	min. 5 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3 m/s ved 5 m vandret bevægelse og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 4 Mio.
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

Forbindelseskabel

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, sort; 4 x 1,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: PUR

