

E12432



Forbindelseskabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

51

Materiale

PUR

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm





Forbindelseskabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

