


Forbindelseskabel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Applikation		svejse applikationer
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	816,2
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods
Tætningsmateriale		FKM



Forbindelseskabel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Bemærkning	med 2 mærke-tyller 30mm lang
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 30 m, PUR, sort, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR, transparent; Låsning: zinkstøbegods; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

