


Forbindelseskabel med stik

ASTGH080MSS0005H08



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------	-----	-------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Vægt	[g]	313,7
------	-----	-------

Materiale	PUR
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	PUR
-------------------------	-----

Materiale - omløber	Messing, forniklet
---------------------	--------------------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm





Forbindelseskabel med stik

ASTGH080MSS0005H08

Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2

Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violet
WH =	hvid