




Forbindelseskabel med stik

ASTGH120MSS0005H12



Applikation		
Special funktion	guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	2
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...70
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	329,5
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 2 Mio.



Forbindelseskabel med stik

ASTGH120MSS0005H12

Bemærkning


Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Ledningsfarver :	
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
GY/PK =	grå/pink
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul
RD/BU =	rød/blå