


E12460



Forbindelseskabel


ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Applikation	
Special funktion	guldbelagte kontakter; afskærmet ledning
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20...90
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Vægt [g]	111,4
Indstøbt-emne materiale	Messing, forniklet / TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



E12460




Forbindelseskabel

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR, sort, Ø 6 mm, afskærmet; 8 x 0,25 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet

