

Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC/DC
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	10,7
Dimensioner	[mm]	12 x 12 x 45
Materiale		PBT; PA
Indstøbt-emne materiale		PBT / PA
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Konfektionerbar hunstik


SDOGF030MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: 0,14...0,5 mm²; Ledningskappe: Ø 3,5...5 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PBT / PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

