


Y-fordeler

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Applikation

Special funktion

Silikonefri; guldbelagte kontakter

Silikonefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 60 DC

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbelastning total

[A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

23,9

Materiale

PUR

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

zinkstøbegods

Stiktype

M12

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.




Y-fordeler


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt

