


E12490



Forbindelseskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S



Applikation

Special funktion	afskærmet ledning
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet
Applikation	Krydset patchkabel; Patchkabel

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67; IP 20; (M12 stik / RJ45 stik)

Mekaniske data

Vægt [g]	66,5
Materiale	TPU / PA
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik M12

Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PA; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



E12490




Forbindelseskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; 2 x 2 x 0,38 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik RJ45

Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: TPU

