




Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Applikation		
Special funktion		afskærmet ledning
Udførelse		Ethernet kabel, D-kodet
Applikation		Krydset patchkabel; Patchkabel
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67; IP 20; (M12 stik / RJ45 stik)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	702,5
Materiale		TPU / PA
Indstøbt-emne materiale		PA / TPU
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik M12

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PA; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm




Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; 2 x 2 x 0,38 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik RJ45

Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: TPU

