


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGD040ZDS00,5H04



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Udførelse	effekt kabel, T-kodet

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 DC
Max strømbelastning total [A]	12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	84,8
Dimensioner [mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiale	PP
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGD040ZDS00,5H04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,5 m, PUR, sort, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
WH = blå
 hvid