



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGD040ZDS0020H04



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Udførelse		effekt kabel, T-kodet
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 DC
Max strømbelastning total	[A]	12
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	2053,5
Dimensioner	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiale		PP
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGD040ZDS0020H04

Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, PUR, sort, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
WH = blå
 hvid