


Konfektionerbar hunstik

SDOGD040ZDSFKP



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Udførelse	effekt kabel, T-kodet
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 DC
Max strømbelastning total [A]	12; (ved brug af ledere med 1.5 mm ²)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	29
Indstøbt-emne materiale	PA
Materiale - omløber	zinkstøbegods
Tætningsmateriale	NBR

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Konfektionerbar hunstik


SDOGD040ZDSFKP

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: 0,75...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 8...10 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: PA; Låsning: zinkstøbegods; pakning: NBR; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,4 Nm



Tilslutning

