


## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH120ZDS0005H12



## Applikation

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Siliconefri      | ja                                                                  |

## Elektriske Data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Driftspænding [V]             | < 30 AC/DC |
| Kapslingsklasse               | II         |
| Max strømbelastning total [A] | 1,5        |

## Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklasse           | IP 67    |

## Mekaniske data

|                         |                                     |                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vægt                    | [g]                                 | 326                                                                             |
| Materiale               |                                     | PUR                                                                             |
| Indstøbt-emne materiale |                                     | PUR                                                                             |
| Materiale - omløber     |                                     | zinkstøbegods                                                                   |
| Egnet for kabelkæde     |                                     | ja                                                                              |
| Egnet for kabelkæde     | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                        |
|                         | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s² |
|                         | Bøjningsantal                       | > 5 Mio.                                                                        |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|



## Forbindelseskabel med hunstik


ADOGH120ZDS0005H12

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Tilslutning

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY/PK |
| 12 | RD/BU |

|         |                  |
|---------|------------------|
|         | Ledningsfarver : |
| BK =    | sort             |
| BN =    | brun             |
| BU =    | blå              |
| GN =    | grøn             |
| GY =    | grå              |
| GY/PK = | grå/pink         |
| PK =    | rosa             |
| RD =    | rød              |
| VT =    | violet           |
| WH =    | hvid             |
| YE =    | gul              |
| RD/BU = | rød/blå          |