


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH120ZDS0010H12



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	1,5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	626
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGH120ZDS0010H12

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
GY/PK =	grå/pink
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul
RD/BU =	rød/blå