


E12509



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN





Applikation	
Applikation	NAMUR
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 15 DC
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Vægt [g]	62,9
Materiale	TPU; PUR
Indstøbt-emne materiale	TPU / PUR
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilbehør	
Leverings omfang	skrue felt til markering
Bemærkning	
Bemærkning	Ved brug i zone 0, gruppe IIB eller IIC skal brugeren undgå intens elektrostatisk opladning af stik.
Emballage-enheder	1 stk.

Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)

**Elektrisk tilslutning**Kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²**Tilslutning****Elektrisk tilslutning - Hunstik**

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)

