


Forbindelseskabel med stik

ASTGN040ZDS0005L04



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC/DC
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...70
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	349,2
Dimensioner [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med stik

ASTGN040ZDS0005L04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PVC, grøn, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutningsledning: afskærmet



Tilslutning



Ledningsfarver :
BU = blå
OG = orange
WH = hvid
YE = gul