
E12514

Ethernet RJ45 stik

RJ45-Steckverbinder




Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklasse		IP 20
Mekaniske data		
Vægt	[g]	10,4
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

piercing terminaler: 0,34 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x RJ45, lige



E12514

Ethernet RJ45 stik

RJ45-Steckverbinder

Tilslutning

