


Mål puk til ventil aktuatorer

PUCK 53MM BASIC



Applikation

Udførelse

til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniske data

Vægt	[g]	60,5
Target puck diameter	[mm]	53
Hole spacing	[mm]	80
Shaft height of valve drive	[mm]	30
Materiale		indikerings- / target-puck: PA 6 sort; metaldele: Rustfrit stål
Tilspændingsmoment	[Nm]	2,5...3

Tilbehør

Leverings omfang

halv-rund skrue hoved: 1 x M6 x 16, Rustfrit stål

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.