


E12524



Montagesæt for manuelle- samt kugleventiler

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8



Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -30...80

Mekaniske data

Vægt [g]	602,5
Top flange diameter [mm]	102
ISO top flange type	F10
Shaft extension	M8
Materiale	Monteringsplade: Kunststof; metaldele: rustfri stål (1.4301 / 304)

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.