




Y-fordeler

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Silikonefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	60 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbebelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data


Vægt [g]	37,1
Materiale	PUR sort

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; Støbt hus: PUR, Halogenfri; Kontakter: guldbelagt



E12529




Y-fordeler

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12; Støbt hus: PUR, Halogenfri; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

