


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGA030MSS0018E03



Applikation

Special funktion	Egnet for kabelkæde
------------------	---------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (40° C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	666
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E12531



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGA030MSS0018E03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 18 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



GN =	Ledningsfarver :
RD/BK =	grøn
RD/WH =	rød/sort
	rød/hvid