


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGS020PLS0001H02



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; Egnet for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	8...32 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-20...85
Kapslingsklasse	IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)

Mekaniske data

Vægt [g]	54,5								
Materiale	PA								
Indstøbt-emne materiale	PA								
Egnet for kabelkæde	ja								
Egnet for kabelkæde	<table border="1"> <tr> <td>Bøjeradius ved fleksibel anvendelse</td><td>min. 10 x kabel diameter</td></tr> <tr> <td>Slæbehastighed</td><td>max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Bøjningsantal</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vridningsgodkendt</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²	Bøjningsantal	> 5 Mio.	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter								
Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²								
Bøjningsantal	> 5 Mio.								
Vridningsgodkendt	± 180 °/m								

E12549



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGS020PLS0001H02

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige; Støbt hus: PA; Kontakter: forniklet



Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
 brun