


E12557



Forbindelseskabel

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	12...24 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-30...70
Kapslingsklasse		IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	173,7
Indstøbt-emne materiale		PA
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 6,4 mm; twisted; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x DEUTSCH stik, lige; Støbt hus: PA; Kontakter: forniklet



Tilslutning

