




Y-Forbindelseskabel

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; Egnet for kabelkæde	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	8...32 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	135
Materiale		PA; Hunstik: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Antal porte på splitterboks		2
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m



Y-Forbindelseskabel

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

Bemærkning


Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - DEUTSCH stik

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning



Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige






Y-Forbindelseskabel

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Stik: 2 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

