


E12565



Forbindelseskabel med AMP stik

ADOGX060--A002E06



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	12...24 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...100
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	246,4
Materiale		PBT
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E12565



Forbindelseskabel med AMP stik


ADOGX060--A002E06

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
RD = rød
WH = hvid

Stik: 1 x AMP stik, lige; Kontakter: forniklet