


E12572



Tilslutnings kabel til signal lamper med 8-polet stik

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Applikation

Kabel til forbindelse af lystårn DV13xx & Dv15xx til en IO-Link master

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

51

Materiale

PUR

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Tilslutnings kabel til signal lamper med 8-polet stik

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

**Elektrisk tilslutning**Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²**Tilslutning****Elektrisk tilslutning - Hunstik**

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

