




Konfektionerbart AMP stik

SDOGV060--AFKCR



| Elektriske Data                  |      |                                                  |
|----------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Driftspænding                    | [V]  | 12...24 DC                                       |
| Omgivende forhold                |      |                                                  |
| Omgivelsestemperatur             | [°C] | -40...100                                        |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) | [°C] | -40...100                                        |
| Kapslingsklasse                  |      | IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)                |
| Mekaniske data                   |      |                                                  |
| Vægt                             | [g]  | 14                                               |
| Dimensioner                      | [mm] | 29,8 x 26,4 x 31,5                               |
| Materiale                        |      | stikhus: PBT; Kontakter: tinbelagt               |
| Tilbehør                         |      |                                                  |
| Leverings omfang                 |      | Blændprop: 6                                     |
|                                  |      | isolering af de individuelle ledere: 2 x 0,5 mm² |
|                                  |      | isolering af de individuelle ledere: 4 x 2,5 mm² |
|                                  |      | Crimp kontakter: 6                               |
| Elektrisk tilslutning            |      |                                                  |
| terminaler: 2 x 0,5 mm²          |      |                                                  |

# E12582




## Konfektionerbart AMP stik

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

#### Tilslutning



Stik: 1 x AMP stik, lige; Kontakter: tinbelagt