


Montagesæt for manuelle- samt kugleventiler

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10


Applikation

Udførelse

for byggeform IND, INE

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-30...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

592,5

Top flange diameter

[mm]

125

ISO top flange type

F12

Shaft extension

M10

Materiale

Monteringsplade: Kunststof; metaldele: rustfri stål (1.4301 / 304)

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.