


Montagesæt for manuelle- samt kugleventiler

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10



Applikation		
Udførelse		for byggeform IND, INE
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...80
Mekaniske data		
Vægt	[g]	719
Top flange diameter	[mm]	140
ISO top flange type		F14
Shaft extension		M10
Materiale	Monteringsplade: Kunststof; metaldele: rustfri stål (1.4301 / 304)	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	