


E12613



Forbindelseskabel

ASTGH030MSS00,5H03



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 50 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 65

Mekaniske data

Vægt [g]	30,5
Materiale	Kapsling: TPU orange; Låsemøtrik: Messing forniklet
Tilspændingsmoment [Nm]	0,6...1,5

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E12613



Forbindelseskabel

ASTGH030MSS00,5H03


Elektrisk tilslutning



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning

