


E12614



Forbindelseskabel med hunstik

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 50 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Mekaniske data

Vægt

[g]

62,1

Materiale

Messing forniklet; Kapsling: TPU

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E12614



Forbindelseskabel med hunstik

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

