


# E12641



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGX050MSS0002H05



### Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Udførelse	effekt kabel, L-kodet

### Elektriske Data

Driftspænding [V]	63 DC
Max strømbelastning total [A]	16

### Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklasse	IP 67

### Mekaniske data

Vægt [g]	458,9
Dimensioner [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materiale	PP
Indstøbt-emne materiale	TPE
Materiale - omløber	Messing, forniklet

### Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

# E12641



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGX050MSS0002H05

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, sort, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



### Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY