


E12653



Forbindelseskabel

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Udførelse	effekt kabel, L-kodet

Elektriske Data

Driftspænding [V]	64 DC
Max strømbelastning total [A]	16

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	230,3
Materiale	PP
Indstøbt-emne materiale	TPE
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 1,0 m, PUR, sort, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Elektrisk tilslutning - 2

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

